



Clear Dry Classic Liquide de rinçage très concentré pour les eaux douces à mi-dures


Clear Dry Classic dispose d'une combinaison d'agents tensio-actifs de haute qualité qui abaissent la tension superficielle de l'eau : des résultats superbes en un seul passage en machine pour la vaisselle, les couverts et les verres. Réduction de casse et des coûts de main-d'oeuvre par la suppression de l'essuyage manuel.

Domaine d'application : Pour tout type de vaisselle.

- **Propreté** – Des résultats étincelants en eau douce à mi-dure. L'association avec les produits de lavage Ecolab garantit vaisselle propre, brillante et hygiénique.
- **Sécurité** – Le système tensio-actif assure une mouillabilité parfaite de la vaisselle garantissant un séchage rapide et uniforme : l'absence d'humidité résiduelle limite le risque de contamination microbiologique.
- **Efficacité** – La formule anti-mousse augmente l'action mécanique du lave-vaisselle. Très concentré en matières actives pour un coût à l'usage minimal.



MODE D'UTILISATION



1. Lire l'étiquette, la fiche de données de sécurité et le plan d'hygiène pour des informations d'utilisation détaillées
 2. Porter un vêtement de protection approprié lors de la manipulation du produit
 3. Lorsque l'alarme se déclenche arrêter la machine
 4. Enlever avec précaution la canne d'aspiration. Dévisser le bouchon du nouveau jerrican et insérer la canne d'aspiration puis placer le jerrican dans son support.
- Si l'alarme de niveau n'est pas installée vérifier régulièrement le niveau du bidon et remplacer le dès que nécessaire.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un produit de lavage Ecolab.

SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres produits
Ne pas utiliser sur la vaisselle en polycarbonate ou en cuivre

STOCKAGE

A conserver entre 0° et 40°C.

CONFORMITE

CLEAR DRY Classic est conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

2x5 litres : 9013660

A utiliser avec les systèmes de dosage ECOLAB. Votre responsable Ecolab ajustera le dosage en fonction des résultats souhaités.

Pour vos commandes et interventions :

NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16