



# Clear Dry PL


## Hochkonzentrierter Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen

**Clear Dry PL** ist ein hochkonzentrierter, neutraler Klarspüler mit stark schaumbremsender Wirkung, welcher sich für alle gewerblichen Spülmaschinen und Geschirrrarten bei niedriger Wasserhärte eignet. Aufgrund der besonderen Tensidstruktur besitzt **Clear Dry PL** einen sehr guten Klarspül- und Trockeneffekt bei Kunststoff-Spülgut und Polycarbonat. **Clear Dry PL** ist besonders bei Osmosewasser zu empfehlen. Wirkt sehr gut schaumdämpfend

- **Sauber** Strahlende Ergebnisse und schnell trocknend. Besonders für Kunststoff-Geschirr geeignet
- **Sicher** Ein beschleunigter Trocknungsprozess minimiert das Hygienierisiko
- **Effizient** Effizientes Geschirrspülen durch ein spezielles Tensid-Entschäumer-System



### Anwendungshinweise



Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten
4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Bidon nehmen. Den Deckel des neuen Bidon abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch das Klarspülmitteldosiergerät
5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Bidon tauschen

### Dosierung

0,1 - 0,4 ml/l je nach Wasserhärte und Spülgut

### Sicherheitshinweis

**Nur für den professionellen Gebrauch!**  
Um höchsten Glanz und beste Trocknungsergebnisse zu erzielen, nutzen Sie **Clear Dry PL** nur in Verbindung mit einem Ecolab Reiniger

### Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalbinde beachten

### pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C und 40 °C lagern

### Verkaufseinheit

20 kg Bidon  
200 kg Fass

9009810  
9018200

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Tel.: +41 61 466 94 66  
[www.ch.ecolab.eu](http://www.ch.ecolab.eu)

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,  
Rivergate  
Handelskai 92  
AT-1200 Wien  
Tel.: +43 1 715 25 50